

LOCTITE**Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 290**

Datos de pedido

Número de pedido	083301 290
GTIN	4058093009031
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Fijador de roscas líquido.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Para tornillos pequeños hasta M6 y para fijación posterior de tornillos.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca M hasta	M6
------------------------------	----

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Quality Dress	LOCTITE 290
Par inicial de arranque mínimo	10 Nm
Base química	Dimetacrilato
Forma	líquido
adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
adecuado para ámbito de aplicación	Porosidad en piezas de fundición y de metal sinterizado
adecuado para ámbito de aplicación	Porosidad en cordones de soldadura
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	29 mes
Capacidad	50 ml
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	efecto capilar elevado
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	evita que se agarrote
Color	verde
Punto de inflamación	93,3 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Resistencia funcional según	3 h
Resistencia manual al cabo de	20 min
Viscosidad dinámica	20 - 55 mPas
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,07 g/cm ³

Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml	083344 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------