

**duMONT****Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 2-3****Datos de pedido**

Número de pedido	290400 2-3
GTIN	662600444976
Clase de artículo	29J

**Descripción****Ejecución:**

Surtido de brochas de empuje **HSS** n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillo guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

**Contenido:**

1 brocha de cada tam. de 290405: 2A; 3A

1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo A:

6; 8; 10

**Nota:**

- **Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.**
- **Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.**
- **Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).**

**Descripción técnica**

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		

## Accesorios

Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 10A mm	290415 10A
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 2A	290405 2A
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 8A mm	290415 8A
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 3A	290405 3A
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 6A mm	290415 6A