

duMONT**Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 4-8****Datos de pedido**

Número de pedido	290400 4-8
GTIN	662600444983
Clase de artículo	29J

Descripción**Ejecución:**

Surtido de brochas de empuje **HSS** n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Contenido:

1 brocha de cada tam. de 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo B1:

12; 14; 15; 16;

Tipo C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Nota:

- **Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.**
- **Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.**
- **Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).**

Descripción técnica

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		

Accesorios

Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 28C1 mm	290415 28C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 18C1 mm	290415 18C1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 6C1	290405 6C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 22C1 mm	290415 22C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 24C1 mm	290415 24C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 30C1 mm	290415 30C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 16B1 mm	290415 16B1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 14B1 mm	290415 14B1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 19C1 mm	290415 19C1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 8C1	290405 8C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 20C1 mm	290415 20C1

Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 5B1	290405 5B1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 25C1 mm	290415 25C1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 15B1 mm	290415 15B1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 12B1 mm	290415 12B1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 4B1	290405 4B1