

duMONT**Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 10-14****Datos de pedido**

Número de pedido	290400 10-14
GTIN	662600444990
Clase de artículo	29J

Descripción**Ejecución:**

Surtido de brochas de empuje **HSS** n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Contenido:

1 brocha de cada tam. de 290405: 10D1; 12D1; 14D1

1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Nota:

- **Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.**
- **Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.**
- **Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).**

Descripción técnica

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		

Accesorios

Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 36D1 mm	290415 36D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 40D1 mm	290415 40D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 50D1 mm	290415 50D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 45D1 mm	290415 45D1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 12D1	290405 12D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 38D1 mm	290415 38D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 32D1 mm	290415 32D1
Casquillo guíapara taladro H7 Ø casquillo 35D1 mm	290415 35D1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 10D1	290405 10D1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 14D1	290405 14D1