

duMONT**Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 16-18****Datos de pedido**

Número de pedido	290400 16-18
GTIN	662600445003
Clase de artículo	29J

Descripción**Ejecución:**

Surtido de brochas de empuje **HSS** n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Contenido:

1 brocha de cada tam. de 290405: 16E1; 18E1

1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Nota:

- **Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.**
- **Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.**
- **Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).**

Descripción técnica

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Herramienta de empuje

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		

Accesorios

Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 55E1 mm	290415 55E1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 16E1	290405 16E1
Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSSAjuste JS9 Tipo 18E1	290405 18E1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 60E1 mm	290415 60E1
Casquillo guía para taladro H7 Ø casquillo 65E1 mm	290415 65E1