

Garant
Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 80, Mango cilíndrico, Tipo: 0,2-3

Datos de pedido

Número de pedido	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Clase de artículo	31H

Descripción
Ejecución:

- Para giro a la derecha y a la izquierda.
- Concentricidad $\leq 0,005$ mm.
- Par máximo transferible de 7 Nm.
- Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
- Manejo por el lado.
- Par de apriete admisible 2 Nm.
- Gama de sujeción 0,2 – 3,4 mm.

Suministro:

Incluye una llave de apriete con mango transversal tam. 2.

Descripción técnica

Ø de gama de sujeción D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø del mango d	16 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø exterior D	19 mm
Tolerancia de mango	h6
Adaptador	Mango cilíndrico
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portabrocas micro

