



Prolongación expansión hidráulica, L = 150 mm, Ø de mango d / Ø de sujeción D1: 20/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

Con regulación longitudinal axial. Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

Apto para mandrino expansible hidráulico y portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø del mango d	20 mm
L ₁	46 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Rosca M	M10 × 1
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Ø exterior D	25 mm
Longitud total L	150 mm
Atributo del nombre de producto	L = 150 mm
Tipo de producto	Accesorios para cono de expansión hidráulica

Accesorios

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 6 mm	302140 6
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 3 mm	302140 3
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 4 mm	302140 4
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 3 mm	302135 3
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm	302135 6
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 8 mm	302135 8
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 4 mm	302135 4
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 8 mm	302140 8
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 5 mm	302140 5
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 5 mm	302135 5