



Prolongación expansión hidráulica, L = 150 mm, Ø de mango d / Ø de sujeción D1: 20/20mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302375 20/20 |
| GTIN | 2050001740953 |
| Clase de artículo | 33W |

Descripción

Ejecución:

Con regulación longitudinal axial. Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

Apto para mandrino expansible hidráulico y portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Recorrido de regulación V | 10 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |
| Ø del mango d | 20 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 20 mm |
| L ₁ | 51 mm |
| Rosca M | M16 X 1 |
| Ø exterior D | 31,5 mm |
| Longitud total L | 150 mm |
| Atributo del nombre de producto | L = 150 mm |
| Tipo de producto | Accesorios para cono de expansión hidráulica |

Accesorios

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 8 mm | 302160 8 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 10 mm | 302160 10 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 6 mm | 302160 6 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 14 mm | 302160 14 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 4 mm | 302155 4 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 12 mm | 302155 12 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm | 302155 6 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 16 mm | 302160 16 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 3 mm | 302155 3 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 16 mm | 302155 16 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 5 mm | 302155 5 |
| Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 14 mm | 302155 14 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 5 mm | 302160 5 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 4 mm | 302160 4 |
| Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 3 mm | 302160 3 |
| | 302160 12 |

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción
D1 12 mm

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de
sujeción D1 10 mm

302155 10

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de
sujeción D1 8 mm

302155 8