

Garant**Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 100, Tipo: 0,2-6****Datos de pedido**

Número de pedido	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Clase de artículo	31H

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a la derecha y a la izquierda.
- Concentricidad $\leq 0,005$ mm.
- Par máximo transferible de 7 Nm.
- Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
- Manejo por el lado.
- Par de apriete admisible 2 Nm.
- Gama de sujeción 0,2 – 6,4 mm.

Suministro:

Incluye una llave de apriete con mango transversal tam. 2.

Descripción técnica

$\varnothing D_2$	16 mm
\varnothing de gama de sujeción D_1	0,2 - 6,4 mm
\varnothing del mango d	20 mm
\varnothing exterior D	25 mm
Tolerancia de mango	h6
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portabrocas micro

