



Prolongación expansión hidráulica, L = 150 mm, Ø de mango d / Ø de sujeción D1: 32/20mm



Datos de pedido

Número de pedido	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

Con regulación longitudinal axial. Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

Apto para mandrino expansible hidráulico y portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

Rosca M	M16 X 1
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Ø del mango d	32 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
L ₁	51 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø exterior D	31,5 mm
Longitud total L	150 mm
Atributo del nombre de producto	L = 150 mm
Tipo de producto	Accesorios para cono de expansión hidráulica

Accesorios

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 16 mm	302175 16
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 18 mm	302175 18
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 25 mm	302175 25
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 16 mm	302180 16
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 10 mm	302180 10
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 14 mm	302175 14
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 18 mm	302180 18
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 8 mm	302180 8
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 12 mm	302175 12
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 6 mm	302180 6
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 20 mm	302180 20
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm	302175 6
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 12 mm	302180 12
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 10 mm	302175 10
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 20 mm	302175 20
	302180 14

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción
D1 14 mm

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción
D1 25 mm

302180 25

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de
sujeción D1 8 mm

302175 8