

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Tamaño de placa	5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6,4 mm
Código ISO Soporte	E08K SGLPR/LS5
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	10,72 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7,49 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500