

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	4 mm
Desplazamiento central $L_3$	4,5 mm
Código ISO Soporte	E08K SCLDR/LS4
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,05 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,49 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200