

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	8,15 mm
Código ISO Soporte	E10K SGLCR/L06
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13,54 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 11
Plaquita de corte adecuada	GCCT 06020.
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Juego de tornillos para plaquita Tipo 11

269028 11

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200