

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 65/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Tamaño de placa	5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Código ISO Soporte	AH0712H SGLPR/LS5
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,15 mm
Desplazamiento central L ₃	5,6 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500