

Garant**Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 75/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 12
Desplazamiento central L ₃	3,71 mm
Código ISO Soporte	E06J STLDR/L07
Plaquita de corte adecuada	TDAT 07010.
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	7,06 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L ₂	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 12	269028 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500