

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 66/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268722 66/S5
GTIN	4045197545800
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6,4 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	10,72 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	8 mm
Tamaño de placa	5 mm
Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Código ISO Soporte	AH0812H SGLPR/LS5
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11,15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500