

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 66/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TDAT 07010.
Desplazamiento central L_3	4,8 mm
Código ISO Soporte	AH08H STLDR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 12
Tamaño de placa	7 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,14 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	7,49 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
\varnothing de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 12	269028 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500