

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 60/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	E04G SCLDR/LS4
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central L ₃	2,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	4,57 mm
Longitud total L	90 mm
Longitud de sujeción L ₂	3,58 mm
Ángulo de ajuste κ	97 grados
Ø de mango D _s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200