

**LOCTITE****Sellador de roscas barra, 19 g, ID del fabricante: 561**

## Datos de pedido

Número de pedido	083311 561
GTIN	5010266383019
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

**Barra** con fijador de roscas pastoso, económica en el consumo, sin goteo posterior.

### Aplicación:

Mejora de la adherencia de las ventosas.

### Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

## Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	2 Nm
Quality Dress	LOCTITE 561
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Para tamaño de rosca M hasta	M80
Resistencia funcional según	24 h
adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Conservación
Resistencia manual al cabo de	60 min
Color	blanco
Forma	semiresistente
Temperatura de almacenamiento	8 - 28 °C
Base química	Éster de metacrilato
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Capacidad	19 ml
Duración a partir de la fecha de fabricación	48 mes
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	19 g
Tipo de producto	Sellador