

Garant**Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 85/07mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268826 85/07 |
| GTIN | 4045197562678 |
| Clase de artículo | 21V |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Tamaño de placa | 7 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 4,8 mm |
| Código ISO Soporte | E08K STLDLDR/L07 |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 9,14 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 12 |
| Plaquita de corte adecuada | TDAT 07010. |
| Longitud total L | 125 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 7,49 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D _s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 8×D |
| Material de corte | MD |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 12 | 269028 12 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |