

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 65/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	10,72 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Código ISO Soporte	AH0812H SGSPR/LS5
Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Tamaño de placa	5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	32 mm
Desplazamiento central $L_3$	6,4 mm
Anchura de cuello $L_4$	8 mm
Longitud total $L$	100 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11,15 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500