



Lijadora angular eléctrica CG, rosca del husillo de rectificado M14, para discos Ø 125 mm, con bloqueo de re arranque, con agarre antivibración



Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- **Motor robusto y potente para el uso diario.**
- **Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.**
- **Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).**
- **Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.**

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descripción técnica

Denominación del fabricante	CG10-125
Bloqueo contra re arranque	sí

Hoja de datos

Particularidad	Forma constructiva corta
Consumo de potencia	1000 W
Vibraciones máximas según EN	8,5 m/s ²
Profundidad de corte máxima	35 mm
Tensión de red	230 V
Peso	2,1 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares