

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 65/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5,94 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central L_3	3 mm
Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	E05H SCLDR/LS4
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	4,6 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200