

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 50/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 12
Desplazamiento central L_3	3,71 mm
Código ISO Soporte	AH06X STLDR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	7,06 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	TDAT 07010.
Longitud total L	75 mm
Longitud de sujeción L_2	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 12

269028 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500