



Pinzas portapiezas ER, ER 16, Ø de sujeción nominal d: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	308923 7
GTIN	4069515023863
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.

Descripción técnica

Adaptador	ER 16
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	426 E
Ø exterior D	17 mm
Longitud total L	27,5 mm
Tipo de producto	Pinza de sujeción