



Pinzas portapiezas ER, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	308963 9
GTIN	4069515024334
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas a través de la eShop.

Descripción técnica

Adaptador	ER 25
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm
Longitud total L	34 mm
Tipo de producto	Pinza de sujeción