

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	265009 12/06
GTIN	4069515024532
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Longitud de voladizo L_1	132 mm
Longitud total L	180 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø de mango D_s	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Código ISO Soporte	A12Q SCLCR/L06
Norma	Norma de fábrica
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	16 mm

Hoja de datos

Rosca de conexión	G1/8
Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265009-12/06>