

**Garant****Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Clase de artículo	29E

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

**Nota:**

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de  $L_{\min}$ . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

**Descripción técnica**

Ø de mango $D_s$	8 mm
Longitud total L	128 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Desplazamiento central $L_3$	8 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de voladizo $L_1$	88 mm
Código ISO Soporte	A08X SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	13 mm
Serie	Master Mute
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Norma	Norma de fábrica

## Hoja de datos

Rosca de conexión	M7×0,5
Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar