

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. STFCR 90°, para plaquitas de corte reversibles TC.., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265024 16/11
GTIN	4069515024839
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Posibilidad de acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Uso **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Longitud total L	158 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	20 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Código ISO Soporte	A16X STFCR/L11
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud de voladizo L_1	96 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38

L _{min}	96 mm
Rosca de conexión	G1/4
Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265024-16/11>