

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. STFCR 90°, para plaquitas de corte reversibles TC., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265024 25/11
GTIN	4069515024853
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:Posibilidad de acortar la barra de perforación hasta una longitud de $L_{\min}$. Uso **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).**Descripción técnica**

Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	32 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Longitud de voladizo L_1	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Serie	Master Mute
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 47
Longitud total L	247 mm
Código ISO Soporte	A25X STFCR/L11
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Desplazamiento central L_3	17 mm

Hoja de datos

L _{min}	155 mm
Rosca de conexión	G1/4
Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265024-25/11>