



Pinzas portapiezas ER, ER 40, Ø de sujeción nominal d: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	309043 20
GTIN	4069515025706
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La **transición de Ø de sujeción** es **siempre inferior hasta 1 mm**, p. ej. Ø 10 – 9 mm, **excepto en Ø 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm)**.

Descripción técnica

Adaptador	ER 40
Precisión de concentricidad	≤ 10 µm
Tipo	472 E
Ø exterior D	41 mm
Longitud total L	46 mm
Tipo de producto	Pinza de sujeción