

**Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614780 10
GTIN	4069515026079
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Lado de anillo acodado en 15°. Mango hueco ergonómico y manejable. Mango extralargo para zonas de aplicación profundas. Especialmente apropiado para uniones atornilladas de alta resistencia con un par de apriete elevado.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ancho de llave	10 mm
altura máxima de boca h ₁	5 mm
Longitud llave L	190 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h _{2 máx.}	8,5 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave