



### Tambor portamanguera neumático 1/4 pulgada, Longitud utilizable de la manguera: 20m



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080061 20     |
| GTIN              | 4003644025282 |
| Clase de artículo | 08B           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Bobina de manguera de aire comprimido totalmente de plástico de séptima generación "Coworker" con un diámetro de bobina de 250 mm. Las características especiales de esta bobina de cables son el asa de transporte ergonómica y el interruptor de parada de rotación para asegurar el cuerpo de la bobina.

#### Descripción técnica

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Material carcasa                   | plástico               |
| Presión de servicio máx.           | 12 bar                 |
| Color carcasa                      | azul                   |
| Ø interior manguera                | 9 mm                   |
| Longitud utilizable de la manguera | 20 m                   |
| Tipo de producto                   | Enrollador de manguera |

