



Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6007 extralarga, Ancho de llave: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	614865 8
GTIN	4013288233318
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°. El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de boca b	21 mm
Altura del anillo h ₂	7 mm
Ancho de llave	8 mm
Ø anillo D	18 mm
Longitud llave L	180 mm
Altura de boca h ₁	6 mm
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado

Hoja de datos

Tope final lado boca	sí
Función de soporte lado boca	sí
Tipo de producto	Llave