

**Garant****Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute HSK-T Con amortiguación de vibraciones, HSK-T 63, Ø mango/longitud útil L1: 25/130mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265060 25/130 |
| GTIN              | 4069515026321 |
| Clase de artículo | 29E           |

**Descripción****Ejecución:**

**Con interfaz modular, compatible con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Iscar).**

**Idóneo para:**

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.º 265100 – 265377.

**Nota:**

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

**Descripción técnica**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Longitud de voladizo medida A      | 186 mm      |
| Ø de mango                         | 25 mm       |
| Juego de tornillos de montaje      | 269026 4    |
| Serie                              | Master Mute |
| Número de canales de refrigeración | 3           |
| Adaptador                          | HSK-T 63    |
| Oscilación                         | amortiguado |
| Norma asiento                      | ISO 26623-1 |
| Norma asiento                      | ISO 12164-3 |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Refrigeración interior | sí                                |
| Tipo de producto       | Cuerpo de base barra de mandrinar |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265060-25/130>