

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Longitud de alcance / placa: 75/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	5 mm
Código ISO Soporte	E06J SGLPR/LS5
Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	5,6 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	9,15 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6

269028 6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500