



Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL, Tipo: GCL12V



Datos de pedido

Número de pedido	468488 GCL12V
GTIN	4053423303360
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura. **Líneas cruzadas verdes** para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Interfaz Bluetooth® con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. Se puede alimentar por batería (volumen de suministro) o pilas. Intervalo de trabajo amplio de hasta 50 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Batería de iones de litio de 12 V, cargador, soporte multifunción, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.

Descripción técnica

Límite de error	±0,3 mm/m
-----------------	-----------

Hoja de datos

Tipo batería	Ion de litio
Interfaz	Interfaz Bluetooth®
Alcance	25 m
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	12 V
Rosca para soporte	1/4 pul
Clase de protección IP	IP 65
Alcance con receptor	50 m
Denominación del fabricante	GCL12V
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Longitud	152 mm
Clase de láser	2
Serie	GCL
Embalaje	Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas	1
Anchura	68 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	073851 B12
Color del láser	verde
Intervalo de nivelación	±4 grados
Altura	116 mm
Peso	590 g
Tipo de producto	Láser línea en cruz