

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 60/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	E04G SCLDR/LS4
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	4,57 mm
Desplazamiento central $L_3$	2,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Tamaño de placa	4 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	90 mm
Longitud de sujeción $L_2$	3,58 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	97 grados
Ø de mango $D_s$	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10

269028 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200