

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Longitud de alcance / placa: 85/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	13,54 mm
Desplazamiento central L_3	8,15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 11
Plaquita de corte adecuada	GCCT 06020.
Código ISO Soporte	E10K SGLCR/L06
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	9,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 11	269028 11
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200