

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 65/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Tamaño de placa	4 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	5,94 mm
Código ISO Soporte	E05H SCLDR/LS4
Desplazamiento central $L_3$	3 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción $L_2$	4,6 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200