

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Longitud de alcance / placa: 75/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	E06J SCLDR/LS4
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	3,5 mm
Tamaño de placa	4 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	6,91 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200