

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 85/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	4,8 mm
Plaquita de corte adecuada	TDAT 07010.
Tamaño de placa	7 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	9,14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 12
Código ISO Soporte	E08K STLDR/L07
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	7,49 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
\varnothing de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 12

269028 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500