

AEG

Sierra de calar, Tipo: STEP100X



Datos de pedido

Número de pedido	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga.

Sierra de calar de 700 W con preselección de velocidad variable y cambio de hoja de sierra sin herramientas.

· Conexión para sistema de eliminación de polvo.

Con **sistema de amarre rápido FIXTEC** para cambio de hojas de sierra de calar sin herramientas en cuestión de segundos y **elevación pendular conectable** para un rendimiento de corte óptimo y evacuación de virutas con un reducido desgaste de la hoja de la sierra.

Suministro:

Incluye protección contra astillado.

Incluye 2 hojas de sierra, adaptador de aspiración, patín deslizante, cable de red de 4 m, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de calar en n.º 5888400 – 5888551.

Descripción técnica

Forma constructiva	Forma de arco
--------------------	---------------

Hoja de datos

Potencia máxima de la sierra madera	100 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Peso	2,3 kg
Tensión nominal	230 V
Elevación pendular	cuádruple
Particularidad	aplicación versátil
Vibraciones máximas según EN	10,5 m/s ²
Denominación del fabricante	STEP100X
Número de carreras	1000 - 3200 min ⁻¹
Consumo de potencia	700 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Cambio de herramienta sin herramientas	sí, sistema FIXTEC
Tipo de producto	Sierra