

AEG

Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería, tornillo de máx. Ø M16, portaherramientas, cuadrado exterior de 1/2 pulgadas



Datos de pedido

Número de pedido	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.

- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip.**
- **Gancho para el cinturón.**
- **Ajuste del par en 4 niveles, incluyendo AutoStop para un apriete y aflojamiento óptimo de las tuercas de rueda.**
- **Motor sin escobillas.**

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073841 – 073848

Descripción técnica

Empleo típico	Heavy Duty
Peso	3,05 kg

Hoja de datos

Par máximo	1220 Nm
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Cantidad de baterías contenidas	0
Denominación del fabricante	BSS 18HTF12BL-0
Tipo batería	Ion de litio
Frecuencia de impactos	0 - 1900 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Tipo de producto	Atornillador de impacto