

LOCTITE**Hilo de sellado para roscas, 160 m, ID del fabricante: 55**

Datos de pedido

Número de pedido	083312 55
GTIN	4002872013986
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Hilo para roscas sin endurecimiento, estanqueidad inmediata, autorización DVGW / KTW, WRC.

Aplicación:

Hilo de sellado para roscas para plásticos y metales en los sectores de calefacción y sanitario.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 55
Para tamaño de rosca pulgadas	4 pul
Para tamaño de rosca M hasta	M110

Margen de temperatura de aplicación	-55 - 130 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	59 mes
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Metal
Longitud	160 m
Color	blanco
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Base química	Multifilamento PA
Propiedad	sin endurecimiento
Clase de resistencia	resistencia baja
Atributo del nombre de producto	160 m
Tipo de producto	Cinta de obturación