

TAJIMA

Cúter de acero inoxidable Con 3 cuchillas cortantes rompibles de 30°, Anchura de lámina cortante: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	844905 9
GTIN	4975364018977
Clase de artículo	83M

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada. Con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.º 844916 tam 10) de 7 secciones, **9 mm de ancho, 30°**. Cúter esbelto de acero inoxidable para cortes muy finos y limpios.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 844910 tam. 10; n.º 844918 tam. 10.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	73 mm
Número de secciones rompibles	7
Longitud de cúter sin cuchilla cortante	120 mm
Anchura de lámina cortante	9 mm
Grosor de varilla	0,4 mm
Tipo de producto	Cúter universal

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/844905-9>