



### Cúter con mango de 2 componentes, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	845020 18
GTIN	4069515027809
Clase de artículo	81B

#### Descripción

##### Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.

**Mango de 2 componentes** abombado y a la vez delgado, tanto para trabajos enérgicos como para cortes precisos. Recubrimiento de **Haptoprene** de agarre firme, con un núcleo de polipropileno muy tenaz y a prueba de golpes. Trabajo seguro, porque se minimiza el peligro de deslizamiento incluso con las manos húmedas o aceitosas. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Con **3 cuchillas cortantes rompibles** (similar al n.º 845010 tam 10) de 8 secciones, **18 mm de ancho**.

##### Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam.10 y 845023 tam. 50.

#### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Anchura de lámina cortante	18 mm
Longitud de cúter sin cuchilla cortante	160 mm
Grosor de varilla	0,5 mm
Número de secciones rompibles	8
Tipo de producto	Cúter

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/845020-18>

---