



Cuchillo cortante CutiX® con mango de magnesio, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm



Datos de pedido

Número de pedido	845051 18
GTIN	4003773087533
Clase de artículo	86E

Descripción

Ejecución:

Acompañante fiable con extraordinaria estabilización de la cuchilla. Riel de estabilización innovador y extensible de forma variable. Carcasa de magnesio resistente y duradera. Ligero como el plástico, fuerte como la fundición a presión de aluminio. Ojal de fijación para seguro de herramientas. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Ventaja:

- **Corredera plana y ergonómica, separada para la cuchilla y el riel estabilizador. No se produce accionamiento accidental de la corredera.**
- **Extraordinaria estabilización de la cuchilla cortante. Aplicación de presión controlada sin riesgo de lesiones. Sin rotura ni flexión accidental de la cuchilla.**

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.º 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descripción técnica

Número de hojas	3
Grosor de varilla	0,5 mm
Número de secciones rompibles	8
Longitud de cúter sin cuchilla cortante	165 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Anchura de lámina cortante	18 mm

Material mango

Magnesio

Tipo de producto

Cúter

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/845051-18>