



### Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tipo: 2



#### Datos de pedido

Número de pedido	676566 2
GTIN	4069515031707
Clase de artículo	62F

#### Descripción

##### Ejecución:

Mango ergonómico con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca (45 dientes) mediante anillo de inversión para apriete a derecha e izquierda y sujeción. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta. Desbloqueo del cargador presionando las superficies plateadas del logotipo por ambos lados.

##### Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

##### Contenido:

1 punta de cada uno:

para Phillips de cada tam. 1; 2.

para Torx® interior tam. TX15; TX20; TX30.

para ranura, tam. 5,5.

#### Descripción técnica

Longitud total	254 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	sí
con mango de carraca	sí

## Hoja de datos

con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas