

**Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CN.. Plaquetas de corte****Datos de pedido**

Número de pedido	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Clase de artículo	29E

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Tornillo para brida de sujeción	259021 8
Plaqueta de corte adecuada	CN.. 1204..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	27 mm
Longitud total L	33 mm
Brida de sujeción	259038 21
Tamaño de placa	12 mm

Calzo	269005 22
Tornillo para calzo	269013 9
Ø de mango D _s	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265101-40/12>